

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.724 Blue e+ filterventilator

Stat: 20-09-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.724 - Blue e+ filterventilator

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 1160 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.



Funktioner

Best.nr.	SK 3237.724
Udgave	vertikalmontage
Produktbeskrivelse	Filterventilatorer med diagonalventilorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
Fordele	Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge Diagonal ventilorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet Værktøjsfri montage
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
Ventilator	Aksial, jævnstrømsmotor
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)	DC: 20 m ³ /h
Luftkapacitet med tilhørende udgangsfiler inkl. fiberfilter	DC: 15 m ³ /h
Mærkedriftsspænding	24 V (DC)
Nom. effekt Pel	DC: 1,4 W
Mærkestrøm maks.	DC: 0,06 A

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 116,5 mm Højde: 116,5 mm Dybde: 64,5 mm
Indbygningsdybde	46 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 92 mm Udskæringshøjde: 92 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP54 med fiberfilter IP56 med fiberfilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA	Type 12 med fiberfilter Type 3 Type 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Bemærk	Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
Driftstemperatur	-15 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-30 °C...70 °C
Støjniveau	DC: 42 dB(A)
Vægt/PS	0,24 kg
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0.21
Bruttovægt	0.292
Toldtarifnummer	84145915
EAN	4028177998278
ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring