


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.200 Udgangsfiltre

Stat: 01-09-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.200 - Udgangsfiltre Standard

Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfiltre.



Funktioner

Best.nr.	SK 3238.200
Produktbeskrivelse	Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfiltre.
Materiale	ABS
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Udgangsfiltre Fiberfiltermåtte
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 124 mm Udskæringshøjde: 124 mm
Passer til best.nr.	SK 3238.1xx
Dimensioner	Bredde: 148,5 mm Højde: 148,5 mm Dybde: 24 mm
Kapslingsklasse NEMA	Type 1 med foldefilter Type 12 med fiberfilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X with chopped-fibre filter - pleated filter and hose-proof hood

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP54 med fiberfilter/foldefilter IP55 med foldefilter og absorberingsmåtte IP56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Vægt/PS	0,18 kg
Pakkestørrelse	1 stk.
Toldtarifnummer	39269097
EAN	4028177651739
E-Number Sweden	E3404349
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Godkendelser.

Godkendelser.	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Certifikater.	EAC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring