

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.392 Luftkanal

Stat: 27-09-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.392 - Luftkanal til luftføring i siden

Til koldlufttilførsel til switches med luftindsugning i siden.

Funktioner

Best.nr.	SK 3301.392
Produktbeskrivelse	Luftkanal, passiv, til koldlufttilførsel til 19"-IT-udstyr med luftindløb i siden. Anvendes med omsluttende skot omkring montageniveauet ved hjælp af luftstyrelplader og målrettet styring af luftstrømmen gennem luftkanalen.
Fordele	Mhp. bedre lufttilførsel til 19"-udstyr med luftføring i siden Integreret membrantylle giver mulighed for en kabelgennemføring bagud Dybderegulerbar
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Luftkanal Adapter til fastgørelse på 19"-profilskinner Magnetbånd til afdækning af resterende vertikale åbninger i luftledepladen
Indbygningsmuligheder	til TS IT 19"-profilskinner til TS IT 19"-montageramme til 19"-profilskinner standard
Montageanvisning	Kan kun monteres på det forreste 10"-installationsniveau Kan kun monteres i området for lodrette 19" åbninger i luftstyringspladen
Dimensioner	Højde: 2 HE
Passer til	Bokstype: TS IT VX IT Bredde: 800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	1,8 kg

Funktioner

Nettovægt	1.55
Bruttovægt	1.8
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Toldtarifnummer	73269098
EAN	4028177716612
ETIM 8	EC011217
ETIM 7.0	EC011217
ECLASS 8.0	22410601