


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.738 Ledningstyller

Stat: 30-06-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.738 - Ledningstykker løse

Med plastkrave.

Funktioner

Best.nr.	AS 4050.738
Produktbeskrivelse	Med plastkrave.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	grå
Længde	12 mm
AWG	18
Indvendig diameter	2,8 mm
Til diameter	0,75 mm ²
DIN-farvekode	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer	AEH DIN 46228
Passer til best.nr.	4051.205 4051.210
Leveringsform	løse (10 VE à 100 stk.)
Pakkestørrelse	1.000 stk.
Vægt/PS	0,129 kg
Toldtarifnummer	85369010
EAN	4028177805064
ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)
UR