



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.450 Standardlampe

Stat: 29-04-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.450 - Standardlampe

Forsyningsspænding: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Funktioner

Best.nr.	SZ 4138.450
Udgave	med dørkontakt
Leveringsomfang	Standardlampe Lyskilde Inkl. montagematerialer Integreret dørkontakt
Nom. effekt	30 W
Ballast	Magnetisk forkoblingsenhed
Tilslutningsmuligheder	Strømforsyning via stik Gennemgangsledning (opbygning af lamperækker)
Integreret dørkontakt	Ja
Lyskilde	Lysstofrør, sokkel G13
Beskyttelsesklasse	I (beskyttelsesleder)
Afbryder (type)	Integreret kontakt til/fra/dørkontakt-drift
Lampemontagetype	Skruemontage
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase	1000 V AC
Dimensioneret isolationsspænding	500 V DC/1s
Indbygningsmuligheder	TS-horisontalprofil for topramme: direkte TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS SE profil foran og bag på topramme: med adapter-vinkel TS SE-profiler på siden af toprammen: direkte

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 987 mm Højde: 117 mm Dybde: 50 mm
Driftstemperatur	-15 °C...45 °C
Stikdåser	USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Opbevaringstemperatur	-20 °C...70 °C
Mærkedriftsspænding	120 V, 1~, 60 Hz
Stikdåsetype	USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3.05
Bruttovægt	3.06
Toldtarifnummer	94054990
EAN	4028177581449
ECLASS 8.0	27189241

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
---------------	--