


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX\_IT 5302.161 Dybdestag

Stat: 19-10-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX\_IT 5302.161 - Dybdestag Til 482,6 mm (19")-profilskinner

L-formede profilskinner, også til montage af indbygningssæt til serversystemer.

## Funktioner

Best.nr.	VX IT 5302.161
Udgave	Til VX IT 19"-profilskinne dynamic
Produktbeskrivelse	Til montering af profilskinner i tommemål.
Fordele	Særligt høj belastningsevne op til 15.000 N Øget stabilitet takket være optimeret lastfordeling Mulighed for symmetrisk eller asymmetrisk udbygning Mere plads til kabelføring eller integration af en Liquid Cooling Unit (LCU) ved asymmetrisk (forskudt til siden) installation i den ene side Optimal til integration af profilskinner i tommemål til alternativ udbygning med 21"-, 23"-, eller 24"-komponenter
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Dybdestag Inkl. montagematerialer 4 dybdeafstivninger (2 oppe, 2 nede)
Montageanvisning	Til fastgørelse af profilskinner i skabe med dybde >1000 mm og bredde 600 mm skal der også bruges en bæreskinne til VX IT
Passer til	Bokstype: VX IT, Dynamic Bredde: > 600 mm Dybde: = 1.000 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Vægt/PS	10,36 kg
Nettovægt	10
Bruttovægt	10.36

# Funktioner

---

PCF/PU (cradle-to-gate)	39,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Toldtarifnummer	73269098
EAN	4028177955585
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

---

# Godkendelser.

---

Forklaringer.	Producenterklæring
---------------	--------------------