

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5303.134

Netværks-/serverskab VX IT

Stat: 13-07-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5303.134 - Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, IP 55, med 19"-profilskinner standard

VX IT netværks-/serverskab, lukket, til direkte skabstilpasset klimastyring. 19" indvendig udbygning med 19"-profilskinner i udførelsen standard fås i forskellige dimensioner og med kapslingsklasse op til IP 55.

Funktioner

Best.nr.	VX 5303.134
Materiale	Stålplade Aluminium Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Indvendig udbygning: Lakeret Baglåge og topplade: grundet, pulverlakeret Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
Farve	Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035 Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005 Indvendig udbygning: RAL 9005 Greb og hængsler: RAL 9005
Leveringsomfang	Skabsramme VX med låger og topplade Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E Profilskinner, 482,6 mm (19") Topplade, udelt, lukket Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket Sammenbygningspakning og pakningssæt til flangeplader (vedlagt) 12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger) 25 hex-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palle
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 800 mm

Funktioner

Højdeenheder	24 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil	150 mm / 130 mm
Instalation position in 19" area	fortil og bagtil
Niveaufstand (i leveringstilstand)	520 mm
19"-beslag	skruet på tværstiver øverst og nederst
Udgave	Standard
Udførelse topplade	udelt, lukket
Construction rear door	Stålpladelåge, lukket, udelt, 130°-hængsler
Construction front door	Aluminium-glaslåge, lukket, udelt, 180°-hængsler
Udførelse profilskiner	19"-profilskiner standard i VX IT
Udførelse bund	Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket
Udførelse, 19"-niveau(er)	fortil og bagtil
Construction position mounting angles	19"-niveau, fortil og bagtil
Belastningsevne	8.000 N
Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416	8.000 N
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55 kun i forbindelse med sammenbygningspakning eller sammenskruede sideplader
IK-kode	IK08
Bemærk	Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	90,8 kg
EAN	4028177944855
E-Number Sweden	E7282599
ETIM 7.0	EC002499

Funktioner

ECLASS 8.0

27180207

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

Certifikater.

Negative Certificate

Overflade

Kapslingsklasse

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK