

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5509.120

Netværks-/serverskab TS IT

Stat: 19-10-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5509.120 - Netværks-/serverskab TS IT med glaslåge, med 19"-profilskinner

TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. 19" udvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.



Funktioner

Best.nr.	DK 5509.120
Materiale	Stålplade Aluminium Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Indvendig udbygning: grundet Låger og topplade: grundet, pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinetramme og fladdele: RAL 7035 Indvendig udbygning: RAL 9005

Funktioner

Leveringsomfang	Skabsramme TS 8 med låger og topplade Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E To 482,6 mm (19") montageprofiler fortil og bagtil: Regulerbare på dybdestag med hurtigbeslag Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævnning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring. Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt) 12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger) 50 hex-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palle Topplade, flerdelt, aftagelig, med kabelindføring fra siden i dybden og afdækket udskæring til ventilationsplade Stålpladelåge bagtil, lukket, lodret delt, 180°-hængsler
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Højdeenheder	42 HE
Højdeenheder	42 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil	87 mm / 165 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)	745 mm
Design doors	lukket
Udførelse, 19"-niveau(er)	Profilskiner, 482,6 mm (19")
Belastningsevne	15.000 N
Bemærk	Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	113 kg
Nettovægt	108
Bruttovægt	113

Funktioner

EAN	4028177678552
-----	---------------

E-Number Sweden	E7239543
-----------------	----------

ETIM 7.0	EC002499
----------	----------

ECLASS 8.0	27180207
------------	----------

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Certifikater.	Overflade
---------------	-----------

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------