


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7000.500

## Netværksskabe TE 7000

Stat: 27-09-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7000.500 - Netværksskabe TE 7000

TE 7000 IT-skab, forberedt til individuel indvendig udbygning.

## Funktioner

Best.nr.	TE 7000.500
Fordele	Ingen skabsramme Optimal tilgængelighed Enkel transport takket være mulighed for demontering
Materiale	Stålplade Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 4 mm
Overflade	Montageramme: grundet Fladdele: pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Selvbærende 482,6 mm (19")-montageramme, foran og bagtil, kan varieres i dybden Glaslåge fortil, inkl 130° hængsler, skalhåndtag og sikkerhedslås 3524 E Stålpladelåge bagtil, inkl. 130° hængsler, sikkerhedslås 3524 E Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E Bundramme med maksimal udskæring (til valgfri bestykning med modulplader) Topplade, inkl. børsteliste til kabelindføring og skjult udskæring til eventuel ventilator. Nivelleringsfødder, M10 (medfølger) Afstandsbolte, 20 mm, til hævnning af topplade (vedlagt)
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Højdeenheder	42 HE
Højdeenheder	42 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)	495 mm
Grundmateriale	Stålplade

# Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	95,2 kg
Nettovægt	84.44
Bruttovægt	95.2
EAN	4028177426788
E-Number Sweden	E7239774
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207