


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7000.532

## Netværksskabe TE 7000

Stat: 27-09-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7000.532 - Netværksskabe TE 7000

TE 7000 IT-skab, forberedt til individuel indvendig udbygning.

## Funktioner

Best.nr.	TE 7000.532
Fordele	Ingen skabsramme Optimal tilgængelighed Enkel transport takket være mulighed for demontering
Materiale	Stålplade Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 4 mm
Overflade	Montageramme: grundet Fladdele: pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Selvbærende 482,6 mm (19")-montageramme, foran og bagtil, kan varieres i dybden Glaslåge fortil, inkl 130° hængsler, skalhåndtag og sikkerhedslås 3524 E Stålpladelåge bagtil, inkl. 130° hængsler, sikkerhedslås 3524 E Sammenbygningssæt Bundramme med maksimal udskæring (til valgfri bestykning med modulplader) Topplade, inkl. børsteliste til kabelindføring og skjult udskæring til eventuel ventilator. Nivelleringsfødder, M10 (medfølger) Afstandsbolte, 20 mm, til hævnning af topplade (vedlagt)
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Højdeenheder	42 HE
Højdeenheder	42 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)	495 mm
Grundmateriale	Stålplade

# Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	103,6 kg
Nettovægt	98.42
Bruttovægt	103.6
EAN	4028177434899
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207