


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7000.875

## Netværksskabe TE 7000

Stat: 27-09-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7000.875 - Netværksskabe TE 7000 Dybde 1000 mm, ventileret

TE 7000 IT-skab til opbygning af IT-infrastruktur i klimastyrede rum.

## Funktioner

Best.nr.	TE 7000.875
Fordele	Ingen skabsramme Optimal tilgængelighed Enkel transport takket være mulighed for demontering
Materiale	Stålplade
Overflade	Montageramme: grundet Fladdele: pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Selvbærende skabsramme via 482,6 mm (19") montageramme, fortil og bagtil, dybderegulerbar Ståldør, ventileret (fri flade i hulpladeandel > 67 %), foran med skalhåndtag, 130°-hængsel, sikkerhedslukning 3524 E Stålpladelåge ventileret (åbent areal i den perforerede del > 67 %), bagtil med 130° hængsler, sikkerhedslås 3524 E Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E Nivelleringsfødder, M10 (medfølger) Topplade inkl. børsteliste til kabelindføring samt eventuel bestykning med aktiv ventilatorenhed. Bundramme med maksimal udskæring til valgfri bestykning med lukkede modulplader, passivt ventileret eller til kabelindføring
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 1.000 mm
Højdeenheder	24 HE
Højdeenheder	24 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)	745 mm
Grundmateriale	Stålplade

# Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	75,5 kg
Nettovægt	74
Bruttovægt	75.5
EAN	4028177618732
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207