


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7643.000

Vægkabinetter AE

Stat: 26-09-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7643.000 - Vægkabinetter AE med 19" profilskiner, dybderegulerbare

Vægkabinet til mindre netværk med fastsiddende 19" montageniveau og flangeplade med børsteliste til kabelindføring i bunden. Kapslingsklasse IP 55.

Funktioner

Best.nr.	DK 7643.000
Produktbeskrivelse	Vægkabinetter til mindre netværk med høj kapslingsklasse.
Materiale	Kabinet: Stålplade
Overflade	Kabinet: pulverlakeret Profilskiner: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med hængslet låge Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats Flangeplade med børsteliste til kabelindføring i skabets bund Profilskiner, 482,6 mm (19"), trinløst regulerbare i dybden C-profilskinne til kabelafastning på bagpladen Pladevinkel for eventuel fastgørelse af PE-skinne eller en 19" stikdåse
Højdeenheder	13 HE
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 600 mm Dybde: 350 mm
Indbygningsdybde	310 mm
Indbygningshøjde for komponenter	13 HE
Position lågeanslag	højre, kan flyttes til venstre
Antal låse	2
Grundmateriale	Stålplade
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Op til IP 66 (afhængigt af den valgte flangeplade)

Funktioner

Flangeplade	Størrelse: 5 Antal: 1
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	24,63 kg
Nettovægt	23.399
Bruttovægt	25
Toldtarifnummer	94032080
EAN	4028177147034
E-Number Sweden	E7239954
ETIM 7.0	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Godkendelser.

Godkendelser.	Lloyds Register of Shipping TÜV VDE
---------------	---