

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 7858.100 Svingramme, stor, med panel

Stat: 27-09-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-d](https://www.rittal.com/dk-d))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 7858.100 - Svingramme, stor, med panel til TS, VX SE, 800 mm skabsbredde

Til skabe med en bredde på 800 mm, 22 - 45 HE, med panel, til montage af 482,6 mm (19")-indbygningskomponenter.

Funktioner

Best.nr.	SR 7858.100
Udgave	Udførelse til svær belastning, 19"-niveau i siden
Produktbeskrivelse	Til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter.
Materiale	Stålplade
Overflade	Ramme: galvaniseret Panel: lakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. stanglåsesystem med dobbeltkamlåseindsats Materialer til montage Inkl. indbygningssæt, til skabshøjde 2000 mm
Åbningsvinkel	130°
Montageanvisning	Alt efter monteringsituation kræves TS systemchassis 23 x 73 mm eller TS systemchassis 17 x 73 mm
Bemærk	For yderligere udbygningsmuligheder, se "Teknik i detaljer" I TS og SE skabe med dobbeltlåge og højder på 1800 mm og 2200 mm skal der indbygges en svingramme nummeret mindre på grund af kollision med låsen
Bæreevne (statisk)	350 kg
Passer til	Bokstype: TS VX SE Bredde: = 800 mm Højde: = 2.000 mm
Højdeenheder	40 HE

Funktioner

Passer til skabstype	TS VX SE
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	26,5 kg
Nettovægt	24.757
Bruttovægt	26.06
Toldtarifnummer	94039910
EAN	4028177438880
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261