


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.410

## Netværksskab TE 8000

Stat: 19-10-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.410 - Netværksskab TE 8000

TE 8000 IT-skab med glaslåge, forberedt til individuel indvendig udbygning.

## Funktioner

Best.nr.	TE 7888.410
Udgave	med sideplader
Fordele	Ingen skabsramme Optimal tilgængelighed Enkel transport takket være mulighed for demontering Hængselsiden kan ændres
Materiale	Stålplade Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Montageramme: grundet Fladdele: pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Selvbærende 482,6 mm (19")-montageramme, foran og bagtil, kan varieres i dybden Glaslåge fortil, inkl. 130° hængsler, designhåndtag og sikkerhedslås 3524 E Stålpladelåge bagtil, inkl. 130° hængsler, sikkerhedslås 3524 E Bundramme med maksimal udskæring (til valgfri bestykning med modulplader) Topplade, inkl. tildækket udskæring til kabelindføring og ventilator som ekstraudstyr 4 nivelleringsfødder, M10 (medfølger) 4 afstandsbolte, 20 mm, til hævnning af topplade (vedlagt) Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 600 mm Dybde: 800 mm
Højdeenheder	11 HE
Højdeenheder	11 HE

# Funktioner

---

Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil	130 mm / 130 mm /
Niveauafstand (i leveringstilstand)	495 mm
Belastningsevne	4.000 N
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 20
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	47 kg
Nettovægt	42
Bruttovægt	47
EAN	4028177801394
E-Number Sweden	E7239995
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

## Godkendelser.

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring