



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.882

Netværksskab TE 8000

Stat: 27-09-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.882 - Netværksskab TE 8000 Ventilernet

Demonterbart IT-skabssystem med 482,6 mm (19")-montageramme, der kan varieres i dybden.

Funktioner

Best.nr.	TE 7888.882
Fordele	Ingen skabsramme Optimal tilgængelighed Enkel transport takket være mulighed for demontering Hængselsiden kan ændres
Materiale	Stålplade
Overflade	Montageramme: grundet Fladdele: pulverlakeret
Basic color	RAL 7035
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Selvbærende 482,6 mm (19")-montageramme, foran og bagtil, kan varieres i dybden Stålpladelåge ventilernet (fri flade i hulpladeandelen > 67 %), fortil med designhåndtag, 130° hængsler, sikkerhedslås 3524 E Stålpladelåge ventilernet (åbent areal i den perforerede del > 67 %), bagtil med 130° hængsler, sikkerhedslås 3524 E Bundramme med maksimal udskæring (til valgfri bestykning med modulplader) Topplade, inkl. tildækket udskæring til kabelindføring og ventilator som ekstraudstyr 4 nivelleringsfødder, M10 (medfølger) 4 afstandsbolte, 20 mm, til hævnning af topplade (vedlagt) Sammenbygningssæt
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Højdeenheder	42 HE
Højdeenheder	42 HE

Funktioner

Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil	80 mm / 130 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)	745 mm
Belastningsevne	7.000 N
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 20
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	68 kg
Nettovægt	65
Bruttovægt	68
EAN	4028177801516
E-Number Sweden	E7282507
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring