


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.100

TS-systemchassis 17 x 73 mm

Stat: 19-10-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.100 - TS-systemchassis 17 x 73 mm

Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.



Funktioner

Best.nr.	TS 8612.100
Udgave	Til det ydre montageniveau
Produktbeskrivelse	Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montageskruer
Længde	940 mm
Indbygningsmuligheder	På vertikalt TS, VX SE-skabsprofil: på det indre montageniveau, hele vejen rundt, forskudt På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden I TP via skinne til indvendig udbygning: i dybden, til indvendigt montageniveau Enkelt ophængning og sikring, som indbygningsæt til apparathylder i TS, VX SE
Montageanvisning	Ved indbygning i TP er skinnen til indvendig udbygning påkrævet
Passer til	Bokstype: VX SE TP PC IW TX CableNet Passer til bredde/dybde: 1.000 mm

Funktioner

Pakkestørrelse	4 stk.
Vægt/PS	4,3 kg
Nettovægt	3.956
Bruttovægt	4.26
PCF/PU (cradle-to-gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Toldtarifnummer	73269098
EAN	4028177212114
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234