

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.840

Sideplader, skruemonterede, rustfrit stål

Stat: 19-10-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.840 - Sideplader, skruemonterede, rustfrit stål til TS

Sideplader, skruemonterede, rustfrit stål, til TS.



Funktioner

Best.nr.	TS 8700.840
Fordele	Automatisk potentialudligning og højere EMC-beskyttelse vha. gevindbeslag med kontaktelement Enkel placering takket være ophængningshjælp PE-bolte med kontaktflader
Materiale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Overflade	Matslebet, kornstørrelse 400
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Passer til	Bokstype: TS Højde: = 1.800 mm Dybde: = 400 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Grundmateriale	Rustfrit stål
Pakkestørrelse	2 stk.

Funktioner

Vægt/PS	19 kg
Nettovægt	18
Bruttovægt	18.4
EAN	4028177300101
ETIM 7.0	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
