

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.610 OM-adaptere

Stat: 01-09-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.610 - OM-adaptere med fjederklemmer



Funktioner

Best.nr.	SV 9340.610
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	Chassis: RAL 7035
Mærkestrøm maks.	65 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Til skinner med centerafstand	60 mm
Bæreskinnetype	TS 55E
Antal poler	3-polet
Bemærkning vedr. produkt nr.	Ifølge opvarmningstest efter IEC 61 439-1 er en maksimal strømbelastning op til 80 A mulig
Dimensioner	Bredde: 55 mm Højde: 208 mm
Tilslutning til rundlederdiаметre	2,5 - 16 mm ²
Bæreskinner antal/højde	1 / 10 mm
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	0,3 kg

Funktioner

Kobberandel (kg/styk)	0.059
Toldtarifnummer	85369095
EAN	4028177502659
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Godkendelser.

Godkendelser.	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
