

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.730 OM-adaptere

Stat: 13-07-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.730 - OM-adaptere med tilslutningsledninger



Funktioner

Best.nr.	SV 9340.730
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	Chassis: RAL 7035
Tilslutningsledninger (AWG)	AWG 8
Mærkestrøm maks.	40 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Elektriske værdier UL (SCCR)	30 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 60 A, JDDZ/7 30 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7 65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 60 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller maks. 63 A, NLRV/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7
Til skinnerystem med centerafstand	60 mm
Længde tilslutningskabel	130 mm
Bæreskinnetype	TS 55D TS 55D-V
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Antal poler	3-polet
Bærerammestøtte	Ja

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 55 mm Højde: 272 mm
Bæreskiner antal/højde	2 / 10 mm
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Bæreramme (B x H)	55 mm x 237 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	0,38 kg
Kobberandel (kg/styk)	0.088
Toldtarifnummer	85369095
EAN	4028177664258
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Godkendelser.

Godkendelser.	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK