


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9776.550 Køleenhed udendørs

Stat: 19-10-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9776.550 - Køleenhed udendørs til CS Toptec

Nettokøleffekt/opvarmning 1.400 W/400 W, temperaturregulering via e-Comfortcontroller. Kan fastgøres på CS Toptec i tre positioner: Påmontering, delvis indbygning og fuld indbygning.

Funktioner

Best.nr.	CS 9776.550
Produktbeskrivelse	Temperaturregulering via e-Comfortcontroller. Køleenheden kan monteres på skabet i tre monteringspositioner (påmontering, delvis indbygning og fuld indbygning).
Fordele	Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale	Aluminium
Overflade	Pulverlakeret Ren polyester
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemme) Montageramme til universalmontering på Outdoor-kabinetter til påmontering, delvis indbygning og fuld indbygning
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Internt kredsløb IP 55
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,4 kW Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 1,53 kW Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,06 kW Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 1,1 kW
Heater output	400 W
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 34 A 60 Hz: 32 A

Funktioner

Luftkapacitet (fritblæsende)	Udvendigt kredsløb ved 50 Hz: 1.000 m ³ /h Udvendigt kredsløb ved 60 Hz: 1.090 m ³ /h Indvendigt kredsløb ved 50 Hz: 880 m ³ /h Indvendigt kredsløb ved 60 Hz: 950 m ³ /h
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 6 A 60 Hz: 6,8 A
Temperaturregulering	e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur	-33 °C...55 °C
Indstillingsområde	20 °C...55 °C
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R134a Mængde: 0,9 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO ₂ -ækvivalent (CO ₂ e): 1,3 t
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,96 kW Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1,17 kW Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,13 kW Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)	28 bar
Dimensioner	Bredde: 500 mm Højde: 1.000 mm Dybde: 274 mm
Apparatdimensioner inkl. tætningsramme og designkappe	Bredde: 552 mm Højde: 1.052 mm Dybde: 274 mm
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,46 Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Passer til	Bokstype: CS Toptec Bredde: ≥ 800 mm Højde: ≥ 1.200 mm
Indbygningstype	Universalindbygning (påmontering, delvis indbygning, fuld indbygning)
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Vægt/PS	45 kg
---------	-------

Nettovægt	70
-----------	----

Bruttovægt	73
------------	----

Toldtarifnummer	84158200
-----------------	----------

EAN	4028177463110
-----	---------------

ETIM 7.0	EC000855
----------	----------

ECLASS 8.0	27180704
------------	----------

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring