

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.530

## Udendørs Basic-kabinetter

Stat: 27-09-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.530 - Udendørs Basic-kabinetter

Enkeltvægget skabssystem, med 1 eller 2 låger. Kan anvendes til alle applikationer med passiv indvendig udbygning eller lille tabseffekt udendørs. Toppladekoncept med ventilationsrist hele vejen rundt

## Funktioner

Best.nr.	CS 9783.530
Produktbeskrivelse	Udendørsskab med 100 mm transportsokkel og regntag med fremspring til alle sider.
Materiale	Aluminium AlMg3
Overflade	Pulverlakeret UV-bestandig ren polyester
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Enkeltvægget udendørsskab, komplet formonteret Grundenhed med bundplade, tredelt 25 mm hulsystem i top, bund, fortil og i skabets dybde Frontlåge(r) med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027 Transportsokkel med skruemonterede paneler fortil og bagtil Regntag
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 500 mm
Dimensioner	Samlet højde: 1.355 mm Regntag, bredde: 650 mm Regntag, højde: 55 mm Regntag, dybde: 550 mm Indv. bredde: 512 mm Indv. højde: 1.112 mm Indv. dybde: 449 mm Højde sokkel: 100 mm
Antal låger	1
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 3R

# Funktioner

---

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
IK-kode	IK10
Grundmateriale	Aluminium
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	38 kg
Nettovægt	30
Bruttovægt	35
EAN	4028177569133
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Godkendelser.

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring