

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9791.025

# Udendørs vægkabinetter

Stat: 19-10-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9791.025 - Udendørs vægkabinetter

Udendørsskab til væg- eller mastemontage. Skab-i-skab-koncept, yderskab med udkæring forneden og gælleprægninger på bag- og sideplader for ventilation.

## Funktioner

Best.nr.	CS 9791.025
Produktbeskrivelse	Udendørsskab til væg- eller mastemontage. Skab-i-skab-koncept, yderskab med udkæring forneden og gælleprægninger på bag- og sideplader for ventilation
Materiale	Kabinet og montageplade: Aluminium AIMg3 Låge til indvendigt kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade	Kabinet: Pulverbelagt, UV-beständig polyesterharpiks
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Dobbeltvægget udendørsskab, komplet formonteret Indvendigt kabinet med montageplade, flangeplade og sikkerhedslukning Montagevinkel til skabstermostat eller hygrostat Yderskab med designkappe og sikkerhedslås 3524 E 2 C-profilskinner på bagpladen
Dimensioner	Bredde: 420 mm Højde: 560 mm Dybde: 210 mm
Indvendige dimensioner	Indv. bredde: 330 mm Indv. højde: 420 mm Indv. dybde: 145 mm
Mål montageplade (B x H)	320 mm x 410 mm
Inderskab	Bredde: 350 mm Højde: 440 mm Dybde: 170 mm
Lås	Udførelse lås: Vridere Antal låse: 1
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55

# Funktioner

---

Bemærk	Leveringstid oplyses på forespørgsel
Grundmateriale	Aluminium
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	9,5 kg
Nettovægt	9.584
Bruttovægt	10.088
Toldtarifnummer	94032080
EAN	4028177193703
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Godkendelser.

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---