

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2503.020**

**Soporte para fijación mural**

Estado: 27/09/2024 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2503.020 - Soporte para fijación mural para AX de chapa de acero, KX de chapa de acero, AX IT, EL

Óptimo para un cómodo montaje de cajas murales por una sola persona, incluso en espacios reducidos.



## Características

Referencia	AX 2503.020
Descripción producto	Óptimo para un cómodo montaje de cajas murales por una sola persona, incluso en espacios reducidos.
Ventajas	<p>Atornillado directo por la parte posterior con un tornillo autorroscante en el cuerpo del armario</p> <p>Fácil montaje del soporte mural a un tornillo premontado en la pared</p> <p>Las posiciones de montaje distintas permiten adaptar la fijación mural de forma óptima a las condiciones del espacio.</p> <p>Alternativamente al tornillo autorroscante, es posible fijar el soporte con un tornillo y una tuerca desde el interior.</p> <p>Adicionalmente puede fijarse con una tuerca en aplicaciones dinámicas</p>
Material	Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase	Soporte para fijación mural Cubiertas Incl. material de fijación
Distancia a la pared	40 mm

# Características

---

Adecuado para	Tipo de armario: AX chapa de acero KX chapa de acero AX IT EL Caja mural AX, 3 piezas
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso/UE	0,568 kg
Peso neto	0.56
Peso bruto	0.568
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Código arancelario	73182900
EAN	4028177938274
E-Number Sweden	E3465270
ETIM 8	EC002625
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	DNV-GL UL + C-UL - FTTA
--------------	----------------------------