Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





AX 2584.100 Fijación a postes

Estado: 27/07/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)



AX 2584.100 - Fijación a postes para cajas murale AX, KX, AX de poliéster, AX IT, CS

Para una fijación cómoda y segura a postes redondos o cuadrados.





Características

AX 2584.100
Para una fijación cómoda y segura a postes redondos o cuadrados
Para postes de diámetro: Ø de 40 hasta 170 mm
Para postes de medida: 🛚 de 50 a 150 mm
Guías perfil, perfil de estanqueidad: chapa de acero
Brida de fleje: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Guía perfil, perfil de estanqueidad: galvanizado
2 guías perfil, 600 mm de longitud
4 piezas de apriete
2 bridas de fleje
4 escuadras metálicas
4 tornillos M10 autorroscantes para montaje al armario
Adecuado solo para cajas con una anchura de hasta 600 mm.
Tipo de armario: Caja mural AX, 3 piezas
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
2 pza(s).

© Rittal 2024 2

Características

Peso/UE	1,92 kg
Código arancelario	83024900
EAN	4028177940598
E-Number Sweden	E3465274
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Aprobaciones

Aprobaciones UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2024 3