

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2733.010

Ventanas

Estado: 27/07/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2733.010 - Ventanas para AX

Para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.

Características

Referencia	FT 2733.010
Ejecución	Perfil 30
Descripción producto	Para montaje a armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.
Material	Marco: Aluminio, anodizado natural Cristal: cristal acrílico
Unidad de envase	Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Adecuados para referencia	1050.000 1350.000 1007.000
Adecuado para	Tipo de armario: AX Anchura: = 500 mm Altura: = 500 mm
Dimensiones	Anchura: 497 mm Altura: 497 mm Profundidad: 36 mm
Superficie libre	Anchura ventana visualización: 437 mm Altura ventana visualización: 437 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)	32 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	2,84 kg
Código arancelario	76101000
EAN	4028177938496
ETIM 7.0	EC000747

Características

ECLASS 8.0

27182204