

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.295

Marco de montaje, 482,6 mm (19")

Estado: 27/09/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.295 - Marco de montaje, 482,6 mm (19") para TS, TS IT

Para el equipamiento del nivel delantero y posterior de 482,6 mm (19"), el marco de montaje soldado de 482,6 mm (19") permite una fijación completamente variable en profundidad.



Características

Referencia	DK 5501.295
Descripción producto	Marco de montaje de 19" soldado para la integración de un nivel de montaje en pulgadas dentro de un armazón TS. Perfilado igual a TS IT para una total compatibilidad de sistema, incluyendo un montaje sin herramientas. Fijación variable en profundidad entre el bastidor de techo y de suelo. Unidades de altura individuales numeradas de forma bidireccional Marco de montaje frontal, preparado para la integración de un gestor de cableado y el Dynamic Rack Control (RFID), marco de montaje posterior para la integración de la guía conductora de corriente PDU, a ambos lados en el espacio Zero-U.
Material	Chapa de acero
Superficie	Con imprimación
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Unidades de altura	47 UA
Posición de montaje	posterior
Capacidad de carga	Hasta 15000 N de carga estática, con una distribución igual de la carga sobre dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), completamente equipado.

Características

Observación	El nivel de montaje exterior del armazón del armario permanece disponible para otros tipos de montaje, posibilidad de realizar una estanqueidad continua mediante chapas de conducción del aire
Adecuado para	Tipo de armario: TS TS IT Anchura: 800 mm Altura: 2.200 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	17,95 kg
Peso neto	14
Peso bruto	17.32
Código arancelario	73269098
EAN	4028177716520
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261