

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6660.050

**Perfil soporte CP 40, acero
inoxidable**

Estado: 27/09/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6660.050 - Perfil soporte CP 40, acero inoxidable cerrado

Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos.

Características

| | |
|---|--|
| Referencia | CP 6660.050 |
| Descripción producto | Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos. |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Superficie | Pulimentada, grano 400 |
| Unidad de envase | Perfil soporte |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 66 según DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 según DIN EN 60529, 2014-09 |
| Diámetro | 48,3 mm |
| Longitud | 500 mm |
| Grosor del material | 3,6 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso/UE | 2 kg |
| Peso neto | 1.755 |
| Peso bruto | 2.08 |
| Código arancelario | 73064020 |
| EAN | 4028177254220 |
| ETIM 7.0 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |

Aprobaciones

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración del fabricante