

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7552.002 SSC view 8 USB

Estado: 26/09/2024 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7552.002 - SSC view 8 USB KVM-Switch

Para el montaje detrás de la unidad monitor-teclado.

## Características

Referencia	DK 7552.002
Ejecución	SSC view 8 USB
Descripción producto	Con estos KVM-Switches ultracompactos para montaje detrás de una unidad monitor-teclado de Rittal es posible realizar en cualquier rack TI en poco espacio la administración de servidores. En el SSC view 8 la conexión con los ordenadores se realiza a través de PS/2 o USB para teclado y ratón, así como VGA para vídeo. La emulación de teclado y ratón por canal accionada por el procesador garantiza un reinicio sin fallos y una conmutación segura entre los ordenadores conectados. Con el montaje detrás de la unidad monitor-teclado de Rittal no se precisa una UA adicional.
Material	Chapa de acero
Superficie	Texturizada
Color	RAL 9006
Unidad de envase	SSC view 8 USB Cable de conexión VGA/PS/2, 0,3 m, 2xPS/2 y conector DB15 (VGA) a ambos lados Cable de conexión, 0,3 m
Absorción de potencia (aprox.)	10 W
Bandwidth	200 MHz
Interface sonsole	VGA (D-SUB HD 15 pines) PS/2 1 x USB
Interface computer	VGA (D-SUB HD 15 pines) PS/2 1 x USB
Voltage supply	12 V c.c. (a través de unidad monitor-teclado)

# Características

Number of users with password protection	1
Number of computers in stand-alone mode	8
Autoskip	sí
Autoscan	sí
Hotkeys for computer selection	sí
Video resolution max	1280 x 1024 @ 85 Hz
OSD display of channels used	sí
OSD menu with mouse operation (English)	sí
OSD superimposed on computer screen (may be de-activated)	sí
Port and system support	2 x PS/2 (posibilidad de bloqueo) 1 x USB
Cable to computer or to SSC Connect	VGA (HD 15 pines)
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm Altura: 44 mm Profundidad: 140 mm
Long. del cable (máx.) SSC - ordenador (idónea)	4 m
Campo de temperatura de servicio	5 °C...45 °C
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	2,611 kg
Peso neto	2.6
Peso bruto	2.611
Código arancelario	84718000
EAN	4028177597617
ETIM 7.0	EC000312

# Características

---

ECLASS 8.0

19051107