


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.520

PDU UK, ejecución metered

Estado: 27/09/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.520 - PDU UK, ejecución metered

PDU inteligente con interfaz de red y control de los datos energéticos por fase. Apta para red por ej. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP con pantalla. Entrada con conector CEE (16 A/32 A), con salidas BS 1363 (UK). Potencia de distribución entre 3,7 kW y hasta 22 kW.

Características

Referencia	DK 7955.520
Descripción producto	Medición de la energía por fases, es decir, de las necesidades de potencia de un rack TI completo. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. El diseño compacto permite un montaje sencillo. El display OLED indica el consumo energético. Un servidor web integrado permite la conexión directa a la red, con una amplia administración de usuarios. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases y, adicionalmente, a través de una red Power-over-Ethernet existente. La PDU ofrece amplias funciones monitorización. La exactitud de medición del 1% garantiza una elevada fiabilidad.
Material	Perfil de aluminio, anodizado negro
Dimensiones	Anchura: 44 mm Profundidad: 62 mm Longitud: 1.210 mm
Nº bases de enchufe y tipo	16 x BS 1363
Enchufes	16 x GB (tipo G, BS 1363)
Intensidad (máx.)	13 A
Alimentaciones	Cantidad: 1 Fases por alimentación: 1~
Long. cable de conexión	3 m
Tipo de conexión (eléctrica)	UK
Campo de temperatura de servicio	0 °C...45 °C

Características

Humedad del aire (sin condensación)	10...95 %
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...70 °C
Adecuado para	Tipo de armario: TS IT: ≤ 1.800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Código arancelario	85366990
EAN	4028177685062
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604