

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.540 Canal para cables

Estado: 19/10/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.540 - Canal para cables para el perfil vertical TS

Para montaje al perfil vertical del armario, a dos perfiles de armario ensamblados en la zona de ensamblaje.



Características

| | |
|------------------|---|
| Referencia | TS 8800.540 |
| Ejecución | Ancho 100 mm para montaje a dos perfiles de armario ensamblados en la zona de ensamblaje. |
| Ventajas | <p>Los puntos de fijación del canal para cables se han adaptado al troquelado del sistema TS. De esta forma no es necesario realizar taladros, como ocurre con los canales DIN</p> <p>Los puntos de rotura preestablecidos en los perfiles se orientan a la combinación con los canales para cables para placa de montaje</p> <p>Un punto de rotura adicional a la altura de la placa de montaje permite la entrada directa en el canal para cables</p> |
| Material | <p>PVC duro</p> <p>Baja inflamabilidad, autoextinguible</p> |
| Color | Semejante RAL 7030 |
| Unidad de envase | Canal para cables con tapa |
| Bar width | 5,5 mm |
| Slot width | 4,5 mm |
| Observación | Puede cortarse para otras dimensiones de armarios. |

Características

| | |
|-------------|---|
| Dimensiones | Anchura: 100 mm Altura: 1.600 mm Profundidad: 80 mm |
|-------------|---|

| | |
|---------------|--|
| Adecuado para | Tipo de armario: TS VX SE PC IW Altura: ≤ 1.800 mm |
|---------------|--|

| | |
|----------------------------------|-------|
| Campo de temperatura de servicio | 60 °C |
|----------------------------------|-------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Unidad de embalaje | 4 pza(s). |
|--------------------|-----------|

| | |
|---------|----------|
| Peso/UE | 8,624 kg |
|---------|----------|

| | |
|-----------|-------|
| Peso neto | 8.192 |
|-----------|-------|

| | |
|------------|-------|
| Peso bruto | 8.623 |
|------------|-------|

| | |
|--------------------|----------|
| Código arancelario | 73269098 |
|--------------------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177238008 |
|-----|---------------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000012 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27400703 |
|------------|----------|

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
|---------------|---|