



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.214

Perfil cubierta

Estado: 17/07/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.214 - Perfil cubierta para sistemas de barras RiLine

Posibilidad de adecuar la longitud, para montaje a presión al perfil de bandeja de base.



Características

Referencia	SV 9340.214
Descripción producto	Para montaje a presión a la bandeja de base.
Material	PVC duro modificado al calor Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Longitud	1100 mm
Observación	En caso de carga del perfil cubierta desde el frontal, se precisa la pantalla soporte para estabilizar Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para sistema de barras colectoras	Pletinas flexibles, 4 polos PLS 1600, 4 polos
Dimensiones	Longitud: 1.100 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso/UE	3,9 kg
Código arancelario	85472000
EAN	4028177536746
ETIM 7.0	EC000775
ECLASS 8.0	27142414

Aprobaciones

Aprobaciones

C-UL

UL + C-UL (listed)