

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.167 Puerta parcial

Estado: 27/09/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.167 - Puerta parcial para VX

Bisagras a elección a derecha o izquierda.

Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SV 9682.167 |
| Ejecución | con cristal |
| Descripción producto | Adecuado para armarios VX en caso de sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (atura 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor 2305.000. Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre, ejecución A. |
| Material | Chapa de acero, 2 mm Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm |
| Superficie | Pintura estructurada |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Puerta parcial Perfil de separación Bisagras Piezas de cierre Incl. material de fijación |
| Observación | Ángulo de abertura de las puertas parciales máx. 130° |
| Cierre | Nº de cierres: 2 |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 600 mm |
| Adecuado para | Anchura: = 600 mm |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 54 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |

Características

| | |
|-------------------------|---|
| Peso/UE | 7,98 kg |
| Peso neto | 7.58 |
| Peso bruto | 7.98 |
| PCF/PU (Cradle-to-Gate) | 30,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on the PCF class | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| Código arancelario | 94039910 |
| EAN | 4028177928770 |
| ETIM 7.0 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
| | Declaración de conformidad UK |