

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1034.500

## AE-kytkentäkaapit

Osavaltio: 27.9.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1034.500 - AE-kytkentäkaapit

Maalattu kotelo, jossa teräslevyovi, asennuslevy ja laippalevy pohjassa.

## ominaisuudet

Tilausnro	AE 1034.500
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo saranoidulla ovella/ovilla Laippa/laipat kotelon pohjassa Asennuslevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 300 mm Korkeus: 400 mm Syvyys: 210 mm
Oven materiaalivahvuus	1,5 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,38 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus	2 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	254 mm x 375 mm
Ovien määrä	1
Oven käisyys vaihdettavissa	Joo
Lukkojen määrä	1

# ominaisuudet

---

Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Laippa	Määrä: 1
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	8,8 kg
Nettopaino	8.06
Bruttopaino	8.5
Tullitariffinimike	94032080
EAN	4028177252011
E-Number Sweden	E3404606
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Hyväksynät

---

Hyväksynät	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaativustenmukaisuusvakuutus Vaativustenmukaisuusvakuutus UK