

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3130.115**

# Ilma-ilma-lämmönvaihtimet TopTherm

Osavaltio: 19.10.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3130.115 - Ilma-ilma-lämmönvaihtimet TopTherm seinäasennus, säädöllä

Täysin liitántävalmis, seinäasennettava lämmönvaihdinyksikkö säätimellä ja digitaalisella lämpötilanäytöllä.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3130.115
Rakenne	seinäasennus
Tuotekuvaus	Ilma-/ilma-lämmönvaihtimet sopivat erityisesti aggressiivisiin ympäristöolosuhteisiin, sillä sisä- ja ulkokierron ilmakiertopiirit ovat täysin toisistaan erilliset.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Täydellinen, liitántävalmis yksikkö. Pistokeliitántäinen riviliitin Potentialivapaa yllämpötilan vikailmoituskosketin Porausmalli Kiinnitystarvikkeet
Ominaisteho	90 W/K
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto, 50 Hz: 850 m <sup>3</sup> /h Ulkokierto, 60 Hz: 945 m <sup>3</sup> /h Sisäkierto, 50 Hz: 850 m <sup>3</sup> /h Sisäkierto, 60 Hz: 945 m <sup>3</sup> /h
Nimelliskäyttöjännite	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 1.580 mm Syvyys: 215 mm
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Lämpötilan säätö	Elektroninen säätö digitaalinäytöllä (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	Sisäkierto IP 54 Ulkokierto IP 34

## ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	34 kg
Nettopaino	24.1
Bruttopaino	24.95
Tullitariffinimike	84158300
EAN	4028177425125
ETIM 8	EC002514
ETIM 7.0	EC002514
ECLASS 8.0	27180711

## Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK