

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3140.140

# Kattotuulettimet, kattoilmanvaihto

Osavaltio: 19.10.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3140.140 - Kattotuulettimet, kattoilmanvaihto

Uusi kattotuulettinsukupolvi sopii kaikkiin kokoihin: kaikille teholuokille tarvitaan vain yksi asennusleikkaus, tarjoaa hyvää tehokkuutta ilmavirtauksen ja vähäisen painehävikin ansiosta, innovatiivinen liittinkiinnitys mahdollistaa korkean suojausluokan IP54.

## ominaisuudet

Tilausno	SK 3140.140
Rakenne	kattoasennus
Tuotekuvaus	Kattotuuletin, jossa korkea suojaustapa ja joustava asennus sisältä tai ulkoa päin.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen
Tuuletin	Säteittäinen, vaihtovirtamoottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)	50 Hz:ssä: 800 m <sup>3</sup> /h 60 Hz:ssä: 853 m <sup>3</sup> /h
Ilmateho vapaasti puhaltava (ilman suodatinmattoja)	50 Hz:ssä: 863 m <sup>3</sup> /h 60 Hz:ssä: 942 m <sup>3</sup> /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243200: 555/565 m <sup>3</sup> /h 2 x 3243200: 660/685 m <sup>3</sup> /h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243200: 575/600 m <sup>3</sup> /h
Nimelliskäyttöjännite	380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 98 W 60 Hz:ssä: 130 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,17 A 60 Hz:ssä: 0,2 A

# ominaisuudet

Mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 133 mm Syvyys: 400 mm
Asennussyvyys	34,6 mm
Asennusaukotus	Aukon leveys: 258 mm Aukon syvyys: 258 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 21 ilman suodatinmattoa IP 54 sis. poimusuodattimen
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 12
Ohje	Kotelointiluokan nostamiseksi arvoon IP55 voidaan valinnaisesti asentaa kuitusuodatin (katso Lisävarusteet). Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta.
Puhaltimen huoltoväli (L10, 40 °C)	50 Hz:ssä: 63.500 h 60 Hz:ssä: 61.500 h
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Melutaso	50 Hz:ssä: 56 dB(A) 60 Hz:ssä: 58 dB(A)
Paino/VE	6 kg
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6
Bruttopaino	6.02
Tullitariffinimike	84145915
EAN	4028177709133
ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

CSA  
IEC CB  
TÜV – taattua turvallisuutta  
UL + C-UL - FTFA  
UR + C-UR (recognized)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK