

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3145.000

Painetuulettimet, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 19.10.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3145.000 - Painetuulettimet, 482,6 mm (19")

Ilmamäärä 320 m³/h

2 HE painetuuletin, ilmamäärä enint. 320 m³/h. Matala 52 dB:n melutaso sallii käytön myös toimistoympäristössä.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3145.000
Tuotekuvaus	Painetuulettimissa, jotka voidaan uppoasentaa suoraan 19"-tasolle, on muita tuulettimia leveämpi ilmavirtaus, eivätkä ne tuota yhtä häiritseviä ääniä.
Väri	RAL 9005
Toimitus	Liitännävalmiiksi johdotettu yksikkö Suodatinmatto
Kierrosuku	2 245 rpm
Nimelliskäyttöjännite	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 37 W 60 Hz:ssä: 46 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,32 A
Mitat	Leveys: 482,6 mm Korkeus: 88 mm Syvyys: 158 mm
Melutaso	50 Hz:ssä: 52 dB(A) 60 Hz:ssä: 62 dB(A)
Maks. staat. Paine-ero	65 - 70 Pa
Käyttölämpötila-alue	-10 °C...55 °C
Sisäkierto, 50 Hz	320 m ³ /h
Sisäkierto, 60 Hz	330 m ³ /h
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	2,04 kg

ominaisuudet

Nettopaino	2.3
Bruttopaino	2.388
Tullitariffinimike	84145915
EAN	4028177037151
ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------