


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3236.124 Mini-tuuletin

Osavaltio: 25.4.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3236.124 - Mini-tuuletin

Kompakti DC-puhallin kaapin sisäilman tai kaapissa olevien komponenttien jäähdyttämiseen.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3236.124
Tuotekuvaus	Kompakti tasavirtatuuletin kaapin sisäilman tai kaapissa olevien komponenttien jäähdyttämiseen.
Toimitus	Tuuletin Kiinnitysruuvit Kosketussuoja
Nimelliskäyttöjännite	24 V (DC)
Nimellisteho Pel	DC: 1 W
Mitat	Leveys: 60 mm Korkeus: 60 mm Syvyys: 25,4 mm
Ohje	Sähköliitäntä 2 yksittäisjohtimen kautta (pituus n. 300 mm)
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...70 °C
Melutaso	DC: 20 dB(A)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0.11
Bruttopaino	0.12
Tullitariffinimike	84145915
EAN	4028177637603
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UR

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus