

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.124

TopTherm-suodatintuulettimet

Osavaltio: 19.10.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.124 - TopTherm-suodatintuulettimet

Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 900 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3237.124
Rakenne	seinäasennus
Tuotekuvaus	Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
Tuuletin	Aksiaali, tasavirtamoottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)	DC: 20 m ³ /h
Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)	1 x 3237200: 15 m ³ /h 2 x 3237200: 16 m ³ /h
Nimelliskäyttöjännite	24 V (DC)
Nimellisteho Pel	DC: 2,4 W
Nimellisvirta maks.	DC: 0,1 A
Mitat	Leveys: 116,5 mm Korkeus: 116,5 mm
Asennussyvyys	43 mm
Asennusaukotus	Aukon leveys: 92 mm Aukotuskorkeus: 92 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP54 kuitusuodattimella IP56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojaalla

ominaisuudet

Kotelointiluokka NEMA	Tyyppi 12 kuitusuodattimella Tyyppi 3 Type 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
Ohje	Ilmamäärän lisäämiseksi voidaan valinnaisesti asentaa poimusuodatin (katso Ominaiskäyrä). Voidaan käyttää suodatin- ja kattotuulettimissa ja poistoilmasuodattimissa. Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
Käyttölämpötila-alue	-15 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-30 °C...70 °C
Melutaso	DC: 38 dB(A)
Paino/VE	0,3 kg
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0.28
Bruttopaino	0.3
Tullitariffinimike	84145915
EAN	4028177651609
E-Number Sweden	E3404337
ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Hyväksynät

Hyväksynät	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
------------	---

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK