

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3244.118

TopTherm-suodatintuulettimet

Osavaltio: 27.9.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3244.118 - TopTherm-suodatintuulettimet

Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 900 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.

ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Tilausnro | SK 3244.118 |
| Rakenne | seinäasennus |
| Tuotekuvaus | Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin. |
| Väri | RAL 9005 |
| Toimitus | Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton |
| Tuuletin | Diagonaali, 1~ kondensaattorimoottori |
| Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin) | 50 Hz:ssä: 700 m ³ /h 60 Hz:ssä: 770 m ³ /h |
| Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin) | 50 Hz:ssä: 855 m ³ /h 60 Hz:ssä: 905 m ³ /h |
| Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero) | 1 x 3243208: 485/520 m ³ /h 2 x 3243208: 570/630 m ³ /h |
| Nimelliskäyttöjännite | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nimellisteho Pel | 50 Hz:ssä: 100 W 60 Hz:ssä: 145 W |
| Nimellisvirta maks. | 50 Hz:ssä: 0,9 A 60 Hz:ssä: 1,25 A |
| Mitat | Leveys: 323 mm Korkeus: 323 mm |
| Asennussyvyys | 130,5 mm |
| Asennusaukotus | Aukon leveys: 292 mm Aukotuskorkeus: 292 mm |

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|--|
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella IP55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla IP56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskeveesisuojalla |
| Kotelointiluokka NEMA | Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella Tyyppi 3 Type 3R Type 4 Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood |
| Sulake | Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A |
| Ohje | Ilmamäärän lisäämiseksi voidaan valinnaisesti asentaa poimusuodatin (katso Ominaiskäyrä). Voidaan käyttää suodatin- ja kattotuulettimissa ja poistoilmasuodattimissa. Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet |
| Puhaltimen huoltoväli (L10, 40 °C) | 50 Hz:ssä: 66.000 h 60 Hz:ssä: 62.000 h |
| Käyttölämpötila-alue | -30 °C...55 °C |
| Varastointilämpötila-alue | -30 °C...70 °C |
| Melutaso | 50 Hz:ssä: 65 dB(A) 60 Hz:ssä: 66 dB(A) |
| Paino/VE | 4,3 kg |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 4.6 |
| Bruttopaino | 4.85 |
| Tullitariffinimike | 84145915 |
| EAN | 4028177663893 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ETIM 7.0 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK