

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3304.540

# Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin

Osavaltio: 27.9.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3304.540 - Seinäasennettava TopTherm Blue e - jäähdytin 0,3 - 4 kW

Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4 000 W ja 1 000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondensaattihaihduttimella. Saatavissa erikoismalleissa "vaakasuuntainen" ja "litteä".

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3304.540
Rakenne	seinäasennus
Tuotekuvaus	Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4000 W ja 1000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondenssivedenhaihdutuksella.
Hyödyt	Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali	Teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella Johdotettu liitántävalmiiksi (pistokeliitántäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,1 kW Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,25 kW Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 0,98 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Nimelliskäyttöjännite	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 2,2 A 60 Hz:ssä: 2,1 A
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 11,5 A 60 Hz:ssä: 12,7 A

# ominaisuudet

Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 950 m <sup>3</sup> /h Sisäkierto: 540 m <sup>3</sup> /h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,72 Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,58
Rakenne	seinäasennus
Mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 950 mm Syvyys: 260 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R134a Määrä: 0,325 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO <sub>2</sub> -ekvivalentti (CO <sub>2</sub> e): 0,46 t
Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	10 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Säätöalue	20 °C...55 °C
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,64 kW Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,79 kW Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,73 kW Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	28 bar
Sulake	Moottorinsuojakytkin: 6,3...10 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	40 kg
Nettopaino	39.9
Bruttopaino	42
Tullitariffinimike	84158200
EAN	4028177322943

## ominaisuudet

---

ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

---

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Sertifikaatit	EAC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Declaration of conformity - F-gas regulation Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK

---