

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.040

Liitäntäletku

Osavaltio: 27.9.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.040 - Liitäntäletku

Taipuisa ja lyhennettävä liitäntäletku, kierteelliset liittimet molemmissa päissä LCP:n/LCU:n liittämiseen kiinteään putkistoon.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3311.040
Materiaali	NBR (sisällä), terässpiraali ja kangassisäke
Rakenne	Kaapin jäähdytys
Pituus	1,8 m
Vesiliitännät	G 1½" IG
Käyttölämpötila-alue	-30 °C...70 °C
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	16 bar
Pakkausyksikkö	2 kpl
Paino/VE	7,812 kg
Nettopaino	7.422
Bruttopaino	7.812
Tullitariffinimike	39173900
EAN	4028177663725
ETIM 8	EC002515
ETIM 7.0	EC002515
ECLASS 8.0	27180712