

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3311.360 Lauhdutinyksikkö

Osavaltio: 19.10.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3311.360 - Lauhdutinyksikkö LCP DX:lle

Lauhduttimet ovat välttämättömiä käytettäessä jäähdytysaineperustaisia LCP-laitteita. Kokoonpanosta riippuen yksikköihin kuuluu lauhdutin ja tuuletin, valinnaisesti myös vapaajäähdytin. Vapaajäähdyttimellä varustettua versiota tarvitaan yhdistelmävaihtoehdolle LCP DX/FC. Lauhduttimet sopivat asennettaviksi kattoon ja seinälle.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3311.360
Rakenne	Lauhdutin
Tuotekuvaus	Lauhdutinyksikkö on välttämätön kylmäainepohjaisten LCP:iden käyttöön. Se sisältää ulkoisen lauhduttimen ja kaksi tuuletinta, joiden kierroslukua säädetään kylmäkiertokulun paineen avulla.
Materiaali	Teräslevy, maalattu
Pintakäsittely	Pulverimaalattu, sinkitty
Väri	RAL 9003
Toimitus	Peruslaite Sis. asennustarvikkeet
Maks. jäähdytysteho	12 kW
Lämpötilan säätö	Nopeussäädetty tuuletin
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R410A Jäähdytysaine: -
Mitat	Leveys: 1.303 mm Korkeus: 915 mm Syvyys: 620 mm
Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä	2
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	29 kg
Nettopaino	50

## ominaisuudet

---

Bruttopaino	50
Tullitariffinimike	84189910
EAN	4028177691438
ETIM 8	EC002515
ETIM 7.0	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

## Hyväksynät

---

Sertifikaatit	EAC
---------------	-----