

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3341.115

## Kehikkotuulettimet, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 27.9.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3341.115 - Kehikkotuulettimet, 482,6 mm (19")

## Ilmamäärä 320–480 m<sup>3</sup>/h

Tuuletin asennettavaksi suoraan 19" tasoon. Asennus mahdollistaa pysyvän ilmankierron kytkentäkaapissa, mikä estää kuumien pisteiden syntymisen.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3341.115
Tuotekuvaus	Kehikkotuuletin asennettavaksi suoraan 19" tasoon. Asennus mahdollistaa jatkuvan ilmankierron kytkentäkaapissa ehkäisten kuumien pisteiden syntymisen.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitännävalmiiksi johdotettu yksikkö Sis. riviliittimen ja kiinnitystarvikkeet
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	480 m <sup>3</sup> /h
Nimelliskäyttöjännite	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,69 A 60 Hz:ssä: 0,69 A
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
Mitat	Leveys: 482,6 mm Korkeus: 44 mm Syvyys: 200 mm
Tuuletinten akseliväli	85 mm
Puhaltimien määrä	3
Melutaso	50 Hz:ssä: 52 dB(A)
Käyttölämpötila-alue	-10 °C...55 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	2 kg
Nettopaino	2

## ominaisuudet

---

Bruttopaino	2.74
Tullitariffinimike	84145915
EAN	4028177041479
ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK