

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.024

Kehikkotuulettimet, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 19.10.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.024 - Kehikkotuulettimet, 482,6 mm (19")

Ilmamäärä 320–480 m³/h

Tuuletin asennettavaksi suoraan 19" tasoon. Asennus mahdollistaa pysyvän ilmankierron kytkentäkaapissa, mikä estää kuumien pisteiden syntymisen.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3342.024
Tuotekuvaus	Kehikkotuuletin asennettavaksi suoraan 19" tasoon. Asennus mahdollistaa jatkuvan ilmankierron kytkentäkaapissa ehkäisten kuumien pisteiden syntymisen.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitännävalmiiksi johdotettu yksikkö Sis. riviliittimen ja kiinnitystarvikkeet
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	480 m ³ /h
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla
Nimelliskäyttöjännite	24 V (DC)
Nimellisvirta maks.	DC: 0,74 A
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
Mitat	Leveys: 482,6 mm Korkeus: 44 mm Syvyys: 200 mm
Tuuletinten akseliväli	105 mm
Puhaltimien määrä	3
Melutaso	DC: 51 dB(A)
Käyttölämpötila-alue	-10 °C...55 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	1,86 kg
Nettopaino	1.75

ominaisuudet

Bruttopaino	1.86
Tullitariffinimike	84145915
EAN	4028177041509
ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK