

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.685 Suurkaappi

Osavaltio: 26.9.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.685 - Suurkaappi HD

\*\*\*Mukautettu ratkaisu\*\*\*HD-järjestelmäkaappi on rivitettävä lattiakaappiratkaisu hygieniaherkille alueille, joita puhdistetaan usein.



## ominaisuudet

Tilausnro	HD 4000.685
Materiaali	Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen Asennuslevy: Teräslevy
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Asennuslevy: Sinkitty Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Toimitus	Hitsattu kaappirunko jossa takaseinä ja pohjalevyt Ovi upotetulla tiivisteellä Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Asennuslevy
Vaihtoehdot	HD-alarakenne säätöjaloilla
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.800 mm Syvyys: 500 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	499 mm x 1.696 mm
Oven avautumiskulma	125°
IK-koodi	IK08
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)

## ominaisuudet

---

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4X Tyyppi 12
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	89 kg
Nettopaino	74
Bruttopaino	76.75
Tullitariffinimike	94032080
EAN	4028177693586
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------