


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.731 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 27.9.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.731 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.731
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	harmaa
Pituus	8 mm
AWG	18
Sisähalkaisija	2,8 mm
Halkaisijalle	0,75 mm ²
DIN-värikoodi	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Sopii tilausnumerolle	4051.205 4051.210 4050.452
Toimitusmuoto	irrallinen
Pakkausyksikkö	500 kpl
Paino/VE	0,5 kg
Nettopaino	0.5
Bruttopaino	0.043

ominaisuudet

Tullitariffinimike	85369010
EAN	4028177804999
ETIM 8	EC000005
ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UR
------------	--------------------------