

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.010 Kompakt-valaisin

Osavaltio: 27.9.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.010 - Kompakt-valaisin

Kompakti valaisin - kapea ja tilaa säästävä valaisin käytettäväksi kytkentäkaapissa



ominaisuudet

Tilausnro	SZ 4140.010
Hyödyt	<p>Ohuempi: Noin 50 % vähemmän syvyyttä ja korkeutta ja noin 75 % vähemmän tilaa vievä kuin aiemmat valaisimet.</p> <p>Nopeampi: Yleispikakiinnitys TS-aukkoon klipsien, ruuvien tai voimakkaan magneetin avulla (valinnaisesti). Helppo pujottaa sivuttain tai taustapuolelta, Helppo asentaa – valmis</p> <p>Liitäntä ovikytkimeen mahdollinen 2-napaisen pistokeliittimen avulla.</p> <p>Läpikuultava valaisimen suojuksen sisältä uritettu</p>
Väri	Värisävy RAL 7035
Toimitus	<p>Kompakt-valaisin klipsi- ja ruuvikiinnityssarjoilla</p> <p>Valonlähde</p> <p>Valonlähteen suojuksen</p> <p>Liitäntäkaapeli</p> <p>Sis. kiinnitystarvikkeet</p>
Nimellisteho	8 W
Liitäntäkaapeliin pituus	3 m

ominaisuudet

Mounting distance screws	475 mm
Ballast	Elektroninen (monijännite)
Liitäntämahdollisuudet	Integroitu liitäntäkaapeli, jossa avoin pää Ovikytkin
Valonlähde	Loistelamppu T5
Suojausluokka	II (suojaeristetty)
Kytkin (tyyppi)	Integroitu, päällä/pois/ovikytkinkäyttö
Cable deflection via rear possible	Joo
Light cover	Joo
Valaisimen asennustapa	Ruuvikiinnitys Klipsikiinnitys Magneettikiinnitys (lisävaruste)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden	500 V AC
Nimelliseristysjännite	500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet	400 mm
Asennusmahdollisuudet	TS-vaakaprofiili kattokehysistä: suora TS-, SE-pystyprofiili: suora SE-profiili kattokehysen edessä ja takana: suora SE-profiili kattokehysen sivulla: suora AE, CM, TP: magneettikiinnityssarjalla AE: kiskolla sisärakenteita varten
Ohje	Liitäntä ovikytkimeen mahdollinen 2-napaisen pistokeliittimen avulla.
Ohje tilausnumerosta	Kaapelinohjaus takakautta mahdollinen
Mitat	Leveys: 455 mm Korkeus: 59 mm Syvyys: 24 mm
Käyttölämpötila-alue	-15 °C...45 °C

ominaisuudet

OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,083 - 0,149 A
Nimellisvirta	0,045 - 0,088 A
Varastointilämpötila-alue	-20 °C...70 °C
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	0,6 kg
Nettopaino	0.4
Bruttopaino	0.504
Tullitariffinimike	94054990
EAN	4028177522725
E-Number Sweden	E4302500
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241