

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.312 Rivityspikakiinnike

Osavaltio: 27.9.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.312 - Rivityspikakiinnike VX IT, TS IT:lle

Käytetään VX IT -kaappien rivitykseen TS IT -kaappeihin.



## ominaisuudet

Tilausnro	VX 5301.312
Tuotekuvaus	Käytetään VX IT -kaappien rivitykseen VX/TS/TS IT -kaappeihin.
Materiaali	Teräslevy
Pintakäsittely	sinkitty
Toimitus	4 rivityskiinnikettä, ulkopuolinen 2 rivityskiinnikettä, sisäpuolinen Rivitystiiviste 8 m Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Suurin mahdollinen IEC 60 529 mukainen tiiviysluokka on IP 54. Kotelointiluokan IP 54 saavuttamiseksi on lisäksi käytettävä artikkelia "Peitelevy, rivitys ylös VX TS:lle" ja tiivistenauhaa.
Pakkausyksikkö	6 kpl
Paino/VE	1,158 kg
Nettopaino	1.14
Bruttopaino	1.16
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	4,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullitariffinimike	76169990
EAN	4028177950818

# ominaisuudet

---

E-Number Sweden	E7282569
-----------------	----------

---

ETIM 7.0	EC002622
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27189263
------------	----------