


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.305

Vetolaatikko

Osavaltio: 19.10.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.305 - Vetolaatikko 482,6 mm:n (19":n) kiinnitystasoon

Kiinnitetään etupuolelta profiilikiskoihin, 482,6 mm (19"). Varustettu peitelevyllä ja teleskooppikiskoilla, kytkentäkaavioiden, käyttöohjeiden ja pientarvikkeiden säilytykseen.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 5502.305
Tuotekuvaus	Kiinnitetään etupuolelta profiilikiskoihin, 482,6 mm (19"). Laatikko on varustettu peitelevyllä ja teleskooppikiskoilla, esim. käyttöohjeiden ja muiden pientarvikkeiden säilytykseen. Voidaan asentaa myös kääntökehysten sisäpuolelle.
Materiaali	Teräslevy
Väri	RAL 9005
Toimitus	Täysin asennettuna. Turvalukon nro 12321
Sisäsyvyys	419 mm
Sisäleveys	411 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	6,743 kg
Nettopaino	6.406
Bruttopaino	6.9
PCF/PU (cradle-to-gate)	25,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullitariffinimike	94039910
EAN	4028177679382
E-Number Sweden	E7239795
ETIM 7.0	EC002620

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27189261