


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7119.140

Laitehylly 1 U, kiinteä asennus

Osavaltio: 19.10.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7119.140 - Laitehylly 1 U, kiinteä asennus 482,6 mm:n (19") järjestelmäaukko

482,6 mm (19")/535 mm (metrinen), laskutaso pienille aktiivisille komponenteille, kuten modeemeille tai minikeskittimille, tuumaisiin tai metrisiin tasoihin, kuormitettavuus: 10 kg.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7119.140
Rakenne	Rakenne 19"
Tuotekuvaus	Ihanteellinen laskutaso pienille aktiivilaitteille.
Materiaali	Teräslevy
Väri	RAL 7035
Kuormitettavuus	10 kg tasokuorma, staattinen
Ohje	Yhdistäminen teleskooppikiskojen kanssa ei ole mahdollista Vapaa rakennuskorkeus U:n sisällä n. 35 mm
Mitat	Leveys: 482,6 mm Syvyys: 140 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	0,835 kg
Nettopaino	0.781
Bruttopaino	0.881
PCF/PU (cradle-to-gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullitariffinimike	94039910
EAN	4028177221444
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261